

标准配置及选购件 Standard Configuration and Optional

标准配置 Standard Configuration

- 试样电源控制端子
- 压缩机超压保护装置
- 压缩机过热保护装置
- 1个φ50的测试孔
- 不锈钢内箱和喷塑Situoma标准色外箱
- 自诊断功能报警器发现并协助解决问题
- 带有独特断热功能的门封条和测试孔减少凝露和结霜
- 空气调节通道安装超温保护（超温保护2）
- 冷却水供水欠压保护装置（水冷型）
- 接地、漏电保护
- 过载及短路保护
- 循环风机过热保护
- 声光报警提示功能
- 控制器温度自整定功能
- 总电源相序及断相保护装置
- 可调式超温保护装置（超温保护1）
- 控制器设置超温保护（超温保护2）
- 控制器锁屏功能（有效防止误操作）

选购件 Optional

- 温度记录仪(图1)
- 远程控制及数据传输用通讯接口和软件(图2)
- 观察窗(图3)
- 非标定制设备可以满足用户需求
- 超长时间化霜（最长1000循环）
- 可移动式温度传感器
- 据用户需求定制样品架




图1

图2

图3



STS II 系列 冷热冲击试验箱 Thermal Impact Chamber



思拓玛试验仪器（广东）有限公司
Situoma tester (Guangdong) Equipment Co.,Ltd.

东莞公司地址：东莞市厚街镇湖景大道22号美升达市政工程工业园区

上海公司地址：上海市虹口区物华路73号8319室

深圳公司地址：深圳市龙岗区龙城街道盛平社区松子岭2号楼2楼

东莞公司：0769-82686219

邮编：523900

上海公司：15026498108

网站：www.Situoma.com

深圳公司：15362612832



本产品目录以实物为准
本公司保留最终解释权

- 内尺寸可按客户要求定制
Inside dimension can be customized

- 丝杆式升降机构
Silk rod lifting mechanism

- 独特杠杆门锁
Unique lever lock

- 三重独立超温保护
Triple independent over-temperature protection

- 样品电源控制端子
Synchronized power-off with the machine to protect the equipment and the test item

- 控制器自主研发
Controller developed independently

